

Garant**Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka ap = 16 mm, Ø D: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218569 160
GTIN	4045197530677
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradný diel:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pozor!:

Ak chcete docíliť rovné dno drážky, použite, prosím, neutrálne, ľavé a pravé otočné rezné platničky, pričom neutrálnu doštičku treba namontovať na stredný rad lôžka.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepeľou č. 674252 vel. IP15. Možné je objednať kotúčovú frézu do Ø D = 200 mm.

Technický opis

Ø goliera d ₁	70 mm
Ø rezných hrán D _c	160 mm

Ø polohovacieho otvoru	40 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	5
vhodná otočná rezná platnička	SNHX
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$	41,2 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Počet otočných rezných platničiek	15
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1207
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219983
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219984
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2