

**Garant****SNHX 1102 neutrálna, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Trieda položky	21A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e$  max.**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,08 mm
Typ	ST900
Šírka úkosu	0,15 mm
Typ	HB7525
Hrúbka platne E	2,38 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1102
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	2,3 mm
Šírka štrbiny $a_p$	4 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie