



Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-C, IC1010, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3,05/0,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273626 3,05/0,2
GTIN	7291075212983
Trieda položky	26A

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s výraznou ochrannou fazetou. Prvá voľba pre ISO-P. Stredné až vysoké rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	3,05 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,04 mm

Séria	TANGRIP-PL
Označenie výrobcu	TAG N3C IC1010
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	C
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1010
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov