



Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-C, IC5400, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 4/0,24mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273630 4/0,24
GTIN	7291075213553
Trieda položky	26A

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s výraznou ochrannou fazetou. Prvá voľba pre ISO-P. Stredné až vysoké rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Uhlový Polomer r	0,24 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,04 mm

Séria	TANGRIP-PL
Označenie výrobcu	TAG N4C IC5400
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	C
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC5400
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov