

Yale

Hydraulický piestový zdvihák JH, Nosnosť: 4t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086045 4
GTIN	4025092162739
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia s veľkou základnou doskou pre stabilitu, s tlakomerom. Vahadlo čerpadla s hladkým chodom s prispôbením na ovládanie ventilov. Tanier razidla je ryhovaný a dodatočne odskrutkovateľný pomocou závitů.

Technický opis

najmenšia stavebná výška	205 mm
Výška zdvihu	126 mm
Maximálna nosnosť	4 t
Druh produktu	Zdvihák vozíkov / strojový zdvihák