



## Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-MF, IC1030, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 4/0,25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273634 4/0,25 |
| GTIN             | 7291075325799 |
| Trieda položky   | 26A           |

### Popis

**Prevedenie:**

Lámač triesok s ochrannou fazetou. Univerzálne zariadenie pre ISO-P a ISO-M. Pre stredné rýchlosti posuvu.

**Použitie:**

Na upichovanie a zapichovanie.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Šírka zápichu w            | 4 mm               |
| Uhlový Polomer r           | 0,25 mm            |
| Posuv f                    | 0,07 - 0,22 mm/ot, |
| Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm            |

|  |   |
|--|---|
| Séria                                  | TANGRIP-PL  |
| Označenie výrobcu                      | TAG N4MF IC1030                                   |
| Počet výmien/rezných hrán              | 1   |
| Rezný materiál                         | HM  |
| Profil otočnej reznej platničky        | neutrálna   |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie                         |
| Hlavné použitie                        | P   |
| Ďalšie použitie                        | M   |
| Podmienka rezu                         | silne prerušovaný                                 |
| Lamač triesok                          | MF  |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 60 - 180 m/min                                    |
| Typ                                    | IC1030  |
| Druh produktu                          | Otočná rezná platnička<br>na sústruženie zápichov |