


**Garant****SNHX 1102 neutrálna, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218571 ST1400
GTIN	4045197656308
Trieda položky	21A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e$  max.**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,13 mm
Typ	ST1400
Šírka úkosu	0,15 mm
Typ	HB7525
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1102
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	2,3 mm
Šírka štrbiny $a_p$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie