



## Rezné doštičky HELI-GRIP, IC8250, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 4/0,2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273403 4/0,2
GTIN	7291075028928
Trieda položky	26C

### Popis

**Prevedenie:**

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

**Použitie:**

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné doštičky HELI GRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Posuv pre zapichovanie	0,09 - 0,14 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Posuv pre sústruženie	0,16 - 0,21 mm/ot,

INSL	19 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,1 - 0,24 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,15 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,9 mm
Séria	HELI-GRIP
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	2,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,25 mm
Označenie výrobcu	GRIP 4002Y IC8250
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	Y
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	45 - 260 m/min
Typ	IC8250
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov