

**Rezné vložky HELIGRIP, IC830, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 5/0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273405 5/0,5
GTIN	7291075029055
Trieda položky	26C

**Popis****Prevedenie:**

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

**Použitie:**

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Uhlový Polomer r	0,5 mm
Posuv pre zapichovanie	0,11 - 0,2 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Posuv pre sústruženie	0,2 - 0,3 mm/ot,

INSL	19 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,12 - 0,24 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,6 - 3 mm
Séria	HELI-GRIP
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	3 mm
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,6 mm
Označenie výrobcu	GRIP 5005Y IC830
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	Y
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov