



Rezné doštičky HELI-GRIP, IC830, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3/0,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273405 3/0,2
GTIN	7291075029017
Trieda položky	26C

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné doštičky HELI GRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Posuv pre zapichovanie	0,07 - 0,11 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
INSL	15,8 mm

Posuv pre sústruženie	0,14 - 0,18 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,1 - 0,2 mm/ot,
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,08 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 1,8 mm
Séria	HELI-GRIP
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,8 mm
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,25 mm
Označenie výrobcu	GRIP 3002Y IC830
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	Y
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov