



Rezné doštičky HELI-GRIP, IC830, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 6/0,8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273405 6/0,8 |
| GTIN | 7291075029086 |
| Trieda položky | 26C |

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné doštičky HELI GRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tolerancia Šírka zápichu w | 0,05 mm |
| Šírka zápichu w | 6 mm |
| Uhlový Polomer r | 0,8 mm |
| Posuv pre zapichovanie | 0,13 - 0,25 mm/ot, |
| Posuv pre sústruženie | 0,24 - 0,42 mm/ot, |

| | |
|--|---|
| INSL | 19 mm |
| Posuv pre axiálne zapichovanie | 0,12 - 0,28 mm/ot, |
| Posuv pre čelné sústruženie | 0,15 - 0,4 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 1 - 3,6 mm |
| Séria | HELI-GRIP |
| Hĺbka rezu $a_{p\max}$ | 3,6 mm |
| Hĺbka rezu $a_{p\min}$ | 1 mm |
| Označenie výrobcu | GRIP 6008Y IC830 |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Rezný materiál | HM |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Hlavné použitie | UNI |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Lamač triesok | Y |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 50 - 140 m/min |
| Typ | IC830 |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |