




Rezné doštičky HELI-GRIP, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 6/0,8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Trieda položky	26C

Popis

Prevedenie:

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné doštičky HELI GRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 273766 – 273768.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	6 mm
Uhlový Polomer r	0,8 mm
Posuv pre zapichovanie	0,13 - 0,25 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Posuv pre sústruženie	0,24 - 0,42 mm/ot,

INSL	19 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,6 mm
Séria	HELI-GRIP
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,6 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	1 mm
Označenie výrobcu	GRIP 6008T IC808
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	T
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 180 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov