

**Garant****Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka  $a_p = 10$  mm,  $\varnothing D: 125$  mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218566 125
GTIN	4045197530394
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

**Náhradný diel:**

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP15**.

Možné je objednať kotúčovú frézu do  $\varnothing D = 200$  mm.

## Technický opis

efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	6
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	23,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	SNHX
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
$\varnothing$ goliera $d_1$	70 mm

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	125 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Počet otočných rezných platničiek	12
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1205
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219983
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2