

**Rezné vložky TANG-GRIP TNF IQ, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R:  
4/0,25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274222 4/0,25
GTIN	7291075326178
Trieda položky	26A

**Popis****Prevedenie:**

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

**Použitie:**

Na axiálne upichovanie.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 274202 – 274205.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	4 mm
Uhlový Polomer r	0,25 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Posuv f	0,1 - 0,15 mm/ot,
Séria	TANGRIP

## Technický list

Označenie výrobcu	TNF 4P-IQ IC808
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 150 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov