



## Rezné vložky TANG-GRIP TNF IQ, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3/0,3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274224 3/0,3
GTIN	7291075310580
Trieda položky	26A

### Popis

#### Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie.

#### Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274202 – 274205.

#### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Uhlový Polomer r	0,3 mm
Posuv f	0,08 - 0,1 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Séria	TANGRIP

## Technický list

Označenie výrobcu	TNF 3M-IQ IC808
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 150 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov