



Rezné vložky TANG-GRIP TNF IQ, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 6/0,35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274224 6/0,35
GTIN	7291075310610
Trieda položky	26A

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274202 – 274205.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Uhlový Polomer r	0,35 mm
Šírka zápichu w	6 mm
Posuv f	0,12 - 0,2 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Séria	TANGRIP

Technický list

Označenie výrobcu	TNF 6M-IQ IC808
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 150 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov