



Axiálny upichovací držiak TANG-GRIP TNFFA-IQ spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 80-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274202 80-100
GTIN	7291075310955
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	27 mm
Séria	TANGRIP
Celková dĺžka L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Funkčná výška h_1	24,8 mm
pre výšku stopky h_5	32 mm
Označenie výrobcu	TNFFA 80R-3IQ
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak