



## Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 60-80mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274202 60-80
GTIN	7291075311006
Trieda položky	26D

### Popis

**Použitie:**

Na axiálne upichovanie.

**Vhodné pre:**

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

### Technický opis

Celková dĺžka L	90 mm
Séria	TANG-GRIP
Hĺbka vpichu $t_{max}$	27 mm
Šírka zápichu w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Funkčná výška $h_1$	24,8 mm
pre výšku stopky $h_5$	32 mm
Označenie výrobcu	TNFFA 60R-4IQ
Dĺžka výčnelku	27 mm

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak