



Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 80-130mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274203 80-130 |
| GTIN | 7291075311013 |
| Trieda položky | 26D |

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------|
| Hĺbka vpichu t_{max} | 27 mm |
| Séria | TANG-GRIP |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Šírka zápichu w | 4 mm |
| WF | 9 mm |
| WB_2 | 14,8 mm |
| Funkčná výška h_1 | 24,8 mm |
| pre výšku stopky h_5 | 32 mm |
| Označenie výrobcu | TNFFA 80L-4IQ |
| Dĺžka výčnelku | 27 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | áno |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |