




## Axiálny upichovací držiak TANG-GRIP TNFFA-IQ spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 80-100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274203 80-100
GTIN	7291075310948
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

#### Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

### Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	27 mm
Séria	TANGRIP
Celková dĺžka L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
pre výšku stopky $h_s$	32 mm
Funkčná výška $h_1$	24,8 mm
Označenie výrobcu	TNFFA 80L-3IQ
Druh použitia	ľavé

Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak