



Axiálny upichovací držiak TANG-GRIP TNFFA-IQ spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 65-80mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274203 65-80 |
| GTIN | 7291075310849 |
| Trieda položky | 26D |

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------|
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Séria | TANGRIP |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Hĺbka vpichu t_{max} | 27 mm |
| WB_2 | 18,5 mm |
| WF | 9,5 mm |
| pre výšku stopky h_s | 32 mm |
| Funkčná výška h_1 | 24,8 mm |
| Označenie výrobcu | TNFFA 65L-3IQ |
| Druh použitia | ľavé |

Vnútorné chladenie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak