



## Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFA-IQ spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 110-300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274202 110-300
GTIN	7291075311174
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

#### Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

### Technický opis

Hĺbka vpichu $t_{max}$	35 mm
Séria	TANG-GRIP
Celková dĺžka L	90 mm
Šírka zápichu w	6 mm
WF	10,2 mm
WB_2	14,8 mm
pre výšku stopky $h_s$	32 mm
Funkčná výška $h_1$	24,8 mm
Označenie výrobcu	TNFFA 110R-6IQ
Dĺžka výčnelku	35 mm

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak