



Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 150,1-500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274205 150,1-500
GTIN	7291075310740
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

S dvoma uloženiami na platničkách.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Séria	TANG-GRIP
Celková dĺžka L	150 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	35 mm
Šírka zápichu w	5 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Funkčná výška h_1	24,8 mm
pre výšku stopky h_5	32 mm
Označenie výrobcu	TNFFH 150L-5IQ

Dĺžka výčnelku	35 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak