



Axiálny upichovací držiak TANG-GRIP TNFFH-IQ, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 90-120mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

S dvoma uloženiami na platničkách.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	18 mm
Séria	TANGRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Funkčná výška h_1	24,8 mm
pre výšku stopky h_5	32 mm
Označenie výrobcu	TNFFH 90R-3IQ

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak