



Axiálny upichovací držiak TANG-GRIP TNFFH-IQ, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 90-120mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274205 90-120 |
| GTIN | 7291075310672 |
| Trieda položky | 26D |

Popis

Prevedenie:

S dvoma uloženiami na platničkách.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------|
| Séria | TANGRIP |
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Hĺbka vpichu t_{max} | 18 mm |
| WF | 4,1 mm |
| WB_2 | 5,2 mm |
| pre výšku stopky h_s | 32 mm |
| Funkčná výška h_1 | 24,8 mm |
| Označenie výrobcu | TNFFH 90L-3IQ |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |