



Upínací držiak HELI-GRIP HELI, pravé, Velkosť stopky/šírka zápichu w: 16/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

Rovné vyhotovenie (obrázok 1).

Použitie:

Na sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Velkosť stopky	16 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	12 mm
Celková dĺžka L	135 mm
Šírka zápichu w	3 mm
WF	14,8 mm
Séria	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm

Označenie výrobcu	HELIR 1616-3T12
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak