



Upínací držiak HELI-GRIP HELI, pravé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w: 25/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	42 mm
Séria	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Celková dĺžka L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Veľkosť doštičiek	20 mm
Označenie výrobcu	HELIR 2525-4T25

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak