



Upínací držák PENTAIQGRIP PCH-IQ, pravé, Velkosť stopky/velkosť platničky: 25/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273576 25/40
GTIN	7291075317978
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Prvá voľba pre upichovanie až do priemeru 40 mm. Zapichovanie je možné.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273580 – 273581.

Technický opis

Séria	PENTAIQGRIP
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Celková dĺžka L	135 mm
HBH	8 mm
Velkosť stopky	25 mm
WF	23,7 mm
Dĺžka hlavy L ₁	33,3 mm
H	43,5 mm
HBL	33,6 mm
Velkosť doštičiek	12 mm
Označenie výrobcu	PCHR 25-D40-3-IQ
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak