



## Upínací držiak PENTAIQGRIP PCH-IQ, pravé, Velkosť stopky/velkosť platničky: 20/32mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273576 20/32
GTIN	7291075318319
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Prvá voľba pre upichovanie až do priemeru 40 mm. Zapichovanie je možné.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273580 – 273581.

### Technický opis

H	33,6 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBH	6 mm
Séria	PENTAIQGRIP
WF	19,5 mm
Velkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	120 mm
HBL	29,5 mm
Označenie výrobcu	PCHR 20-D32-2-IQ
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak