



## Upínací držák PENTAIQGRIP PCH-IQ, ľavé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 25/40mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Prvá voľba pre upichovanie až do priemeru 40 mm. Zapichovanie je možné.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273580 – 273581.

### Technický opis

HBH	8 mm
Celková dĺžka L	135 mm
Veľkosť stopky	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Séria	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Označenie výrobcu	PCHL 25-D40-3-IQ
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak