



Upínací držiak PENTAIQGRIP PCH-IQ, ľavé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 20/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Prvá voľba pre upichovanie až do priemeru 40 mm. Zapichovanie je možné.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273580 – 273581.

Technický opis

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Séria	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Dĺžka hlavy L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	135 mm
HBL	35,6 mm
Označenie výrobcu	PCHL 20-D40-3-IQ
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak