



Rezné vložky FLASH-PENTA PMN D-J/D-C, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 3/40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273581 3/40
GTIN	7291075380590
Trieda položky	26K

Popis

Prevedenie:

Za upichovanie tyčí, tvrdých materiálov a v náročných prípadoch použitia. Lámač triesok s výraznou ochrannou fazetou. Stredné až vysoké rýchlosti posuvu.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 273576 – 273577.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f	0,06 - 0,22 mm/ot,
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,03 mm
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R	0,03 mm
Séria	FLASHPENTA

Označenie výrobcu	PMN D40-3C02 IC908
Počet výmien/rezných hrán	5
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	C
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov