



Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, pravé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 12/24mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Trieda položky	26D

Popis

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{max}	6,5 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Dĺžka hlavy L_1	19,5 mm
Séria	PENTA-CUT
Celková dĺžka L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Veľkosť doštičiek	25 mm
Označenie výrobcu	PCHR 12-24
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

