



Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, pravé, Velkosť stopky/velkosť platničky: 16/24mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Trieda položky	26D

Popis

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

Technický opis

Séria	PENTA-CUT
Hĺbka vpichu t_{max}	6,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	19,5 mm
Celková dĺžka L	120 mm
Velkosť stopky	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Označenie výrobcu	PCHR 16-24
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

