



Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, pravé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 20/24mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Trieda položky	26D

Popis

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

Technický opis

Celková dĺžka L	120 mm
Dĺžka hlavy L ₁	19,5 mm
Hĺbka vpichu t _{max}	6,5 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Séria	PENTA-CUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Označenie výrobcu	PCHR 20-24
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

