



Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, pravé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 16/34mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Trieda položky	26D

Popis

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{max}	10 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Séria	PENTA-CUT
Dĺžka hlavy L_1	31 mm
Celková dĺžka L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Veľkosť doštičiek	20 mm
Označenie výrobcu	PCHR 16-34
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

