



Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, pravé, Velkosť stopky/velkosť platničky: 25/24mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273924 25/24 |
| GTIN | 7291075172089 |
| Trieda položky | 26D |

Popis

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

Technický opis

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dĺžka hlavy L_1 | 19,5 mm |
| Hĺbka vpichu t_{max} | 6,5 mm |
| Celková dĺžka L | 135 mm |
| Séria | PENTA-CUT |
| Velkosť stopky | 25 mm |
| CWN-CWX | 0,5 - 3,2 mm |
| Označenie výrobcu | PCHR 25-24 |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

