



## Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, ľavé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 12/24mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273925 12/24
GTIN	7291075171945
Trieda položky	26D

### Popis

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

### Technický opis

Séria	PENTA-CUT
Celková dĺžka L	120 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	6,5 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	19,5 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Označenie výrobcu	PCHL 12-24
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

