



Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, ľavé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 20/34mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273925 20/34 |
| GTIN | 7291075287141 |
| Trieda položky | 26D |

Popis

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

Technický opis

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dĺžka hlavy L_1 | 31 mm |
| Séria | PENTA-CUT |
| Celková dĺžka L | 120 mm |
| Veľkosť stopky | 20 mm |
| Hĺbka vpichu t_{max} | 10 mm |
| HBH | 6 mm |
| CWN-CWX | 1,5 - 4 mm |
| Označenie výrobcu | PCHL 20-34 |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

