



## Upínací držiak PENTA-CUT PCH-17, pravé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 20/17mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273950 20/17
GTIN	7291075389593
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Pre závažné práce na ramenách obrobku pre šírky zápichov 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273956 – 273959.

#### Upozornenie:

Na pravé držiaky použite pravé rezné vložky, na ľavé držiaky použite ľavé rezné vložky.

### Technický opis

Dĺžka hlavy $L_1$	17 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	4 mm
Séria	PENTA-CUT
Celková dĺžka L	120 mm
Veľkosť stopky	20 mm
OAH	25,6 mm
Veľkosť doštičiek	17 mm
Označenie výrobcu	PCHRS 20-17
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak