



Upínací držák PENTA-CUT PCH-17, ľavé, Velkosť stopky/velkosť platničky: 10/17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Pre závažné práce na ramenách obrobku pre šírky zápichov 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273956 – 273959.

Upozornenie:

Na pravé držiaky použite pravé rezné vložky, na ľavé držiaky použite ľavé rezné vložky.

Technický opis

Séria	PENTA-CUT
Dĺžka hlavy L ₁	17 mm
Velkosť stopky	10 mm
Celková dĺžka L	120 mm
Hĺbka vpichu t _{max}	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Velkosť doštičiek	17 mm
Označenie výrobcu	PCHLS 10-17
Druh použitia	ľavé

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak