



## Rezné vložky PENTA 17 N-P pravé, IC1008, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 1,2/17mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273956 1,2/17
GTIN	7291075390148
Trieda položky	26K

### Popis

#### Použitie:

Univerzálny systém pre obrábanie malých komponentov. Na upichovanie a zapichovanie, sústruženie zápichov, závitovanie a spätné sústruženie.

Na upichovanie a zapichovanie. Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom.

#### Vhodné pre:

Upínací držiak č. 273950 – 273951.

#### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Šírka zápichu w	1,2 mm
Uhlový Polomer r	0,1 mm
Posuv f	0,02 - 0,05 mm/ot,
Hĺbka vpichu $t_{max}$	3 mm
CUTDIA	6 mm

Ø veľkosti doštičiek d	17 mm
Séria	PENTA-CUT
Označenie výrobcu	PENTA 17N120P010RS IC1008
Počet výmien/rezných hrán	5
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov