



Upínací držiak PENTA-CUT PCH-17, pravé, Velkosť stopky/velkosť platničky: 10/17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273950 10/17
GTIN	7291075389555
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Pre závažné práce na ramenách obrobku pre šírky zápichov 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273956 – 273959.

Upozornenie:

Na pravé držiaky použite pravé rezné vložky, na ľavé držiaky použite ľavé rezné vložky.

Technický opis

Velkosť stopky	10 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	4 mm
Celková dĺžka L	120 mm
Dĺžka hlavy L_1	17 mm
Séria	PENTA-CUT
OAH	15,6 mm
HBH	2 mm
Velkosť doštičiek	17 mm
Označenie výrobcu	PCHRS 10-17
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak