



Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFHR spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 100-180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{max}	32 mm
WF	26,4 mm
Šírka zápichu w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L_1	51 mm
Séria	HELI-GRIP
Označenie výrobcu	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak