

**Rezné vložky PENTA 17 N-P ľavé, IC1008, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 0,25/17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273957 0,25/17
GTIN	7291075390346
Trieda položky	26K

Popis**Použitie:**

Univerzálny systém pre obrábanie malých komponentov. Na upichovanie a zapichovanie, sústruženie zápichov, závitovanie a spätné sústruženie.

Na upichovanie a zapichovanie. Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 273950 – 273951.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	0,25 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	0,6 mm
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
CUTDIA	1,2 mm
Ø veľkosti doštičiek d	17 mm

Séria	PENTA-CUT
Označenie výrobcu	PENTA 17N025P000LS IC1008
Počet výmien/rezných hrán	5
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov