



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFHR spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 40-48mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

### Technický opis

Dĺžka hlavy $L_1$	44 mm
Celková dĺžka L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Séria	HELI-GRIP
Hĺbka vpichu $t_{max}$	25 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Označenie výrobcu	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak