

**Rezné vložky PENTA 17 N-P ľavé, IC1008, Šírka zápichu w / veľkosť platničky:
1/17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273957 1/17
GTIN	7291075389944
Trieda položky	26K

Popis**Použitie:**

Univerzálny systém pre obrábanie malých komponentov. Na upichovanie a zapichovanie, sústruženie zápichov, závitovanie a spätné sústruženie.

Na upichovanie a zapichovanie. Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 273950 – 273951.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	1 mm
Uhlový Polomer r	0,1 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	3 mm
Posuv f	0,02 - 0,05 mm/ot,
CUTDIA	6 mm

Ø veľkosti doštičiek d	17 mm
Séria	PENTA-CUT
Označenie výrobcu	PENTA 17N100P010LS IC1008
Počet výmien/rezných hrán	5
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov