



Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené, ľavé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 140-240mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

Upozornenie:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

Technický opis

WF	25,6 mm
Dĺžka hlavy L ₁	44 mm
OAH	37 mm
Séria	HELI-GRIP
Šírka zápichu w	4 mm
H	25 mm
Hĺbka vpichu t _{max}	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Označenie výrobcu	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Technický list

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak