



Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFHR spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 180-800mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	51 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Séria	HELI-GRIP
WF	26 mm
Označenie výrobcu	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak