



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFHR spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 400-3000mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273768 400-3000
GTIN	7291075033762
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

### Technický opis

Šírka zápichu w	6 mm
Séria	HELI-GRIP
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	51 mm
H	25 mm
Hĺbka vpichu t <sub>max</sub>	32 mm
WF	26,4 mm
OAH	40 mm
Celková dĺžka L	150 mm
HBH	3 mm
Označenie výrobcu	HFHR 25-400-6T32
B	25 mm

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak